




20341606

Therm. voor vloerverwarming, maakcontact, berker S.1/B.3/B.7, antr.

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

##### Stroom / temperatuur

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominale stroom    | 10 A |
| Max. schakelstroom | 10 A |

##### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

##### Voeding

|                  |         |
|------------------|---------|
| Voedingsspanning | 230 VAC |
|------------------|---------|

##### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Instellingen

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Instelling comfort temperatuur | 10 - 50 °C |
|--------------------------------|------------|

##### Materiaal

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Kleur                 | Antraciet           |
| RAL-code              | 7016                |
| Afwerking oppervlakte | Mat                 |
| Materiaal             | Metaal<br>Kunststof |

##### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 71 mm   |
| Breedte | 71 mm   |
| Diepte  | 54,5 mm |

##### Schermb

|             |     |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

##### Samenstelling

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 1 K                              |
| Type thermostaat           | Thermostaat voor vloerverwarming |
| Type sensor                | Vloerverwarmingssonde            |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

##### Aansluiting

|               |        |
|---------------|--------|
| Soort contact | 1 maak |
|---------------|--------|

##### Compatibiliteit

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Type HVAC-regeling | Verwarming |
|--------------------|------------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

##### Teksten

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Montagewijze                  | Zonder spreidklemmen                        |
| Aansluitwijze                 | Met steekklemmen                            |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling               |
| Opdruk                        | Met opdruk                                  |
| Aftakpunt                     | Met individuele aansluiting voor nachtstand |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |