




20302045



Therm. verbr.contact, berker R.1/R.3 zwart

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	4 A
Max. schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230-230 V
-------------------	-----------

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	47,20 mm

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Uitrustig

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
Type thermostaat	Kamerthermostaat
Type sensor	Bimetaal
Met verwarming	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek
---------------	------------

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling	Verwarming
--------------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
afdruk	Met opdruk
Aftakpunt	Met individuele aansluiting voor nachtstand

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja