



BRA652101DELN



Grundprofil BRA Aluminium 65x210mm, 2-fack, Aluminium

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68 mm
Bredd	210 mm
Längd	2000 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	2
Bredd täcklock 1	80 mm
Bredd täcklock 2	80 mm
Bredd täcklock 3	0 mm

Dimensioner

Inre area	12060 - 12060 mm ²
-----------	-------------------------------

Kapacitet

Max. antal kablar (Ø11 mm, 50% fylld, med anordningar)	23
Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	50

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Dvärgbrytare
---------------------------------	---

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	Aluminium
Behandling	Anodiserad/Eloxerad
Färg	Aluminium

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer	Nej
Antal kabelhållare per meter	0
Med skyddsfilm	Ja

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

