



LFF6006007030

Goulotte Liféa 60X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	2860 - 2860 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	15
---	----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris pierre

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui