



EK4004039016

Ângulo exterior EK

Características técnicas

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	40 mm

Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

Modo de configuração

Área de ângulo	90 - 90
----------------	---------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5 - 60 °C
------------------------------	-----------

Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Adequado para

EK 40x40	
----------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

