



EK4004039016

Vanjski ugao, EK 40x40 mm, prometna bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	40 mm
Širina	40 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	5 - 60 °C
-------------------	-----------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

EK 40x40	
----------	--

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da