




LFS3004569016

**LFS, eindplaat voor goot 30x45 mm, verkeerswit**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 30 mm |
| Breedte | 45 mm |

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiaal              | Staal       |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt      |
| Kleur                  | Verkeerswit |
| RAL-kleur              | 9016        |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

**Uitrusting**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

**Configuratie**

|             |     |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

**Connectiviteit**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Aansluitwijze | Klik montage |
|---------------|--------------|

**Geschikt voor**

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 30x45 |  |
|-----------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |