




LFS3004569016



#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 30 mm |
| Bredd | 45 mm |

##### Material

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Behandling | Lackad    |
| Färg       | Trafikvit |
| RAL-kod    | 9016      |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

##### Användningsförhållanden

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Drifttemperatur | -5 - 90 °C |
|-----------------|------------|

##### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

##### Konfiguration

|          |     |
|----------|-----|
| Överlapp | Nej |
|----------|-----|

##### Anslutning

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Typ av montering | Klickmontage |
|------------------|--------------|

##### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| LFS 30x45 |  |
|-----------|--|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

