



VE118N

VECTOR ΠΙΝΑΚΑΣ IP65 1X18M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 400 - 400 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών 1

Αριθμός σειρών 1

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 18

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών Ναι

Διαστάσεις

Ύψος 302 mm

Πλάτος 418 mm

Βάθος 151 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

Αριθμός κλειδαριών 0

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 18

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα Ναι

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων 15

Υλικά

Υλικό Πολυστερίνη (PS)

Κωδικός RAL 7035

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας Κατηγορία μόνωσης II

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP65

Τύπος κλειδώματος Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά

Glow wire test 750 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι