



GBA500851ALU

tehalit.GBA Podstawa 50x85mm alu anodyzowany

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	85 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	4000 - 4000 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	14
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	20

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

