



20341909

S.1/B.x - termóst.chão c/ON/OFF, brc mt

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
Poder de corte	10 A

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
Tensão nominal	230 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 50 °C
-----------------------------------	------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	60 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	1 K
Tipo de termóstato	Regulador de aquecimento de piso radiante
Tipo de sonda	Bimetal

Ligações

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

Textos

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Recirculação térmica	Com retorno térmico
Impressão	Com gravação
Ligação	Com ligação separada para crepúsculo

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim