



TXM646T



**MODULO KNX TP EASY RISCALDAMENTO 6 OUT TRIAC 230V-24VAC 4M**

**Caratteristiche tecniche**

**Connettività**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | No |
|---------------------------|----|

**Condizioni di impiego**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V   |
| Tensione d'uscita                     | 24 - 230 V  |
| Tensione ausiliaria                   | 110 - 230 V |

**Potenza**

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Consumo di energia durante il funzionamento | 1 VA   |
| Potenza assorbita in stand-by               | 0,40 W |

**Corrente**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Max. corrente di commutazione | 0,16 A |
|-------------------------------|--------|

**Condizioni d'uso**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Connessione**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |

**Serie**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Numero di unità in larghezza | 4 |
|------------------------------|---|

**Testo**

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzione            | La funzione di blocco può essere attivata per ogni uscita dell'attuatore tramite i pulsanti di comando manuale o il bus<br>Con funzione di protezione valvola |
| Fusibile            | Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)                                                                        |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                                                                                                                                           |

**Sostenibilità**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|