



ESC440S

Kontakter, bešumni, 40A, 4k.o, 230V

Tehničke karakteristike

Veza

| | |
|-----------------|-----|
| Vrsta kontakata | 4NO |
|-----------------|-----|

Električna struja

| | |
|-------------------------------|------|
| Nazivna struja | 40 A |
| Prihvatljivi iznos struje AC3 | 25 A |

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj modula | 3 |
|-------------|---|

Frekvencija

| | |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 50 Hz |
|-------------|------------|

Napon

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 4000 V |
| Nazivni izolacijski napon Ui | 440 V |
| Nazivni radni napon Ue | 400 - 400 V |
| Upravljački napon AC | 230 - 230 V |
| Upravljački napon DC | 0 - 0 V |

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 50 °C |
|-------------------|-------------|

Aplikacija

| | |
|---------------------|-------------|
| Kategorija upotrebe | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 80 °C |
|-------------------------------------|-------------|

Izdržljivost

| | |
|---|--------|
| Broj mehaničkih operacija | 100000 |
| Električna izdržljivost u broju ciklusa | 30000 |

Snaga

| | |
|-----------------------------|---------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 17,30 W |
| Potezna snaga | 5,20 VA |

Dimenzije

| | |
|--------|-------|
| Visina | 85 mm |
| Širina | 54 mm |
| Dubina | 60 mm |

Veza

| | |
|----------------|---|
| Broj kontakata | 4 |
|----------------|---|

Oprema

| | |
|------------------------------|----|
| Broj NO kontakata | 4 |
| Broj NC kontakata | 0 |
| Sa mogućnošću ručnog isklopa | Ne |

Veza

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 16 mm ² |
| Presjek krutog provodnika | 1.5 - 25 mm ² |

Arhitektura

| | |
|-------------|---|
| Broj polova | 4 |
|-------------|---|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|