



29517009



#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 230 V

##### Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 2 W

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Osvětlení

Typ svítidla LED

##### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

##### Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

##### Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

##### Texty

Osvětlení Barvy světla: studená bílá, teplá bílá, modrá, oranžová, červená, zelená, fialová (purpurová) a sekvence barev vyvolatelná tlačítkem  
Barevnou sekvenci lze zastavit v jakékoli pozici pomocí tlačítka.

Popis Fólie s potiskem symbolů, vkládací

Potisk Bez potisku

##### Vhodné pro

K.x

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano