




BTH280E

## Aardlekelement 2-polig 125 A instelbare mA high immunity

### Technische karakteristieken

#### Elektrische Stroom

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                        | 125 A   |
| Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub> | 300 mA  |
|                                        | 500 mA  |
|                                        | 1000 mA |

#### Architectuur

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Installatie, montage

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment | 3,50 - 3,50 NM |
|-------------------------|----------------|

#### Vermogen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub> | 7,50 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Levensduur

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 7000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 1000 |

#### Spanning

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>     | 500 V  |
| Nominale stroomhoudspanning U <sub>imp</sub> | 6000 V |

#### Veiligheid

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type aardlekbeveiliging | A HI |
|-------------------------|------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

#### Connectiviteit

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker                                 | Schroefaansluiting |
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte     |

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 103 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Diepte  | 69 mm  |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

