



SRD08005

Proudový měnič 800/5A, 5VA, tř. 1

Technické vlastnosti

Funkce

Třída přesnosti	1
-----------------	---

Výkon

Výkon	5 VA
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	6 W

Rozměry

Průměr otvoru	45 mm
Výška	108 mm
Šířka	85 mm
Hloubka	30 mm
Výška otvoru	45 mm
Šířka otvoru	65 mm

Konektivita

Typ připojení	Připojení vodičů
---------------	------------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Napětí

	3000 V
--	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 40 °C

Připojení

Průměr flexibilního vodiče	1.5 - 6 mm ²
Průměr plného vodiče	1.5 - 6 mm ²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP10
-----------------	------

Elektrický proud

Maximální intenzita pro primární	800 A
Maximální intenzita sekundárního	5 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN Montážní deska
--------	-----------------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	800 A
-----------------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano