



HCD630H

Interrupteur à déclenchement libre h630 3P 630A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 - 240 mm ²
Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Déclenchements

Temps de réponse à l'ouverture	10 ms
--------------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Oui
--------------------------------	-----

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	50 W
Puissance dissipée totale sous IN	150 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	414000 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui