



TXM632C



### Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 12-канальний, 230В

#### Технічні характеристики

##### Налаштування

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Підтримувані режими конфігурації | ETS<br>easy |
|----------------------------------|-------------|

##### Електричний струм

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Номинальний струм               | 4 A |
| Максимальний комутаційний струм | 4 A |

##### Напруга

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Робоча напруга шини | 21 - 32 V |
|---------------------|-----------|

##### Умови використання

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Робоча температура | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

##### Під'єднання

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

##### Ємність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 10 |
|-------------------|----|

##### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Без галогену        | Yes |
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |