



ТХМ632С



Викон.пристрій для жалюзі KNX-easylinklink 12-канальний, 230В

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Підключення

Із системою шин KNX радіо	Ні
---------------------------	----

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка
-----------	-----------

Матеріали

Colour	Світло-сірий
--------	--------------

Обладнання

З вимикачем для ручного перемикачання	Так
---------------------------------------	-----

Електричний струм

Номинальний струм	4 А
Максимальний комутаційний струм	4 А

Напруга

Робоча напруга шини	21 - 32 V
---------------------	-----------

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 6 mm ²

Ємність

Кількість модулів	10
-------------------	----

Тексти

Функція	3 функціями захисту, наприклад, від вітру, дощу, тривоги 3 функцією позиціонування для положення жалюзі та ламелей 3 функцією захисту від сонця
Тип з'єднання	3 гвинтовими клемми
Режим роботи	Режим роботи можна налаштувати для ролет/кватирки

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так