



HCE800H

**Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=800 A**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 800 A

**Architektura**

Počet pólů 3

Řídící/ovládací prvek Přepínač

**Připojení**

Průřez plného vodiče 2x 240 mm<sup>2</sup>

Průřez flexibilního vodiče 2x 240 mm<sup>2</sup>

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí 800 V

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 8000 V

**Spouštění**

Doba odezvy při otevření 10 ms

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Vybavení**

Motorový pohon volitelný Ano

**Funkce**

Vypínací spoušť Vypínač

**Výkon**

Ztrátový výkon na pól 49,60 W

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 148,80 W

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1 526000 W

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25 - 70 °C

**Kryt, dveře**

Blokovatelné Ano

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP4X

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano