



M55257030

**Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 61 mm  |
| Šířka | 150 mm |

**Příslušenství**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

**Nastavení**

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Materiál**

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
| Povrch   | Neošetřený                                            |
| Barva    | Šedý kámen                                            |
| Kód RAL  | 7030                                                  |

**Bezpečnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

**Normy**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

**Podmínky použití**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

**Vybavení**

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

**Ilustrace a výkresy**

