



SL200809019016

Technické vlastnosti

Příslušenství

Předem vybaveno Prázdný

Rozměry

Výška 138 mm

Šířka 20 mm

Hloubka 48 mm

Délka 105 mm

Počet jednotek 1

Vybavení

Prázdná zásuvková skříňka Ne

Materiál

Materiál Umělá hmota

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP40

Mechanická odolnost IK IK07

Podmínky použití

Provozní teplota 5 - 60 °C

Instalace, montáž

Montážní/připojovací poloha Horizontální

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek Standard 60 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

