




B45305

Colonnnette speed TerCia CLS-C45 2 faces hauteur 650mm alu anodisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	66 mm
Largeur	66 mm
Hauteur d'installation	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure / utile	3600 - 3600 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

Equipement

Réglable	Non
Portatifs	Non

Câble

Position d'entrée du câble	Dessous
----------------------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

