



4755

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1930 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 42 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Διατομή αγωγού 1,0 - 2,5 mm²

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες
Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Ναι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναι

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα Όχι

Κείμενο

Κάλυμμα Κεντρική πλάκα καλύμματος
Ασφάλεια προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι
Συμμόρφωση RoHS Ναι