



WNA041

**ΣΥΒΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	-------------------------------------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Υλικά**

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Μεταχείριση	Βερνίκι

**Αναγνωριστικό (ID)**

Διάταξη συναρμολόγησης	μηχανισμό με επένδυση
------------------------	-----------------------

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

**Διαστάσεις**

Διαστάσεις	75 x 75 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	10 A
------------------	------

**Σύνδεση**

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

**Κείμενο**

Φωτισμός	Για φωτισμό
Μπουτόν	Όχι