Productdatablad
936512518



936512518

Wipschakelaar, chroom, glanzend, Integro

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))

Spanning

Nominale spanning	250 V

Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-code	Vergelijkbaar met RAL 9006
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Verchroomd Gecoat

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centraalstuk

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1

Afmetingen

Afmetingen	55.50 x 55.50 mm
Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom IN	10 A

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Drukknop	Nee

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja