



LFH6009007035

Goulotte sans halogène, 60x90, gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	90 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	4360 - 4360 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	18
---	----

Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

