



LFH6011009016

## LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 60x110 mm, verkeerswit

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	110 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	5460 - 5460 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	23
--	----

#### Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

#### Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

#### Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	3
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

### Afbeeldingen | tekeningen

