



945602505

Integro Flow Gniazdo antenowe Radio/SAT z obudową nieekranowaną, ant

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie Mocowanie śrubowe
----------------	--

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	5 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	4 dB
Tłumienie przelotowe 2150 MHz	5 dB
Tłumienie przelotowe 860 MHz	4 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo przelotowe
------------------	--------------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	5 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021

Wymiary

Głębokość	31,50 mm
Zakres głębokości wbudowania	16,50 mm

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Połączenie w systemie F z tyłu
----------------	--------------------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak