



945602505

**Integro - tomada FM/SAT, antracite mate**

**Características técnicas**

**Conetividade**

Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso
------------------	--

**Atenuação**

Atenuação de ligação a 2150 MHz	5 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	4 dB
Perda de passagem 2150 MHz	5 dB
Perda de passagem 860 MHz	4 dB

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Tomada de passagem
------------------------	--------------------

**Frequência**

Largura de banda de frequência	5 - 2400 MHz
--------------------------------	--------------

**Equipamento**

Número de saídas	2
------------------	---

**Materiais**

Material	Metal Plástico
Cor	Antracite
Código RAL	7021

**Dimensões**

Profundidade	31,50 mm
Profundidade da montagem	16,50 mm

**Texto**

Tipo de ligação	Ligação ao sistema F na parte posterior
-----------------	---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim