




WXP4234

Okvir, 4M, gallery, 57mm, svijetli inox

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	4

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9007
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC) Nehrdajući čelik
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	149 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da