




KB963P

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> marron 12M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 195 mm |
|----------|--------|

Tension

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V      |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 415 - 415 V |

Raccordement

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 10 mm <sup>2</sup>           |
| Type de connexion / prise               | Barre de pontage avec broche |

Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 11 |
|-------------------|----|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |