



KB963P

**Barre de pontage 1P 63A languette 10mm<sup>2</sup> marron 12M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Architecture**

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Dimensions**

Longueur	195 mm
----------	--------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
-------------------------------------	--------

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
------------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Type de connexion / prise	Barre de phase avec broche
---------------------------	----------------------------

**Capacité**

Nombre de modules	11
-------------------	----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----