




WXP4212

Okvir, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, svijetli inox

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9007
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC) Nehrdajući čelik
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	163 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da