



WXP4214

Okvir, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, svijetli inox

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	4
Broj modula	8

##### Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9007
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC) Nehrdajući čelik
Obrada	Brušeno

##### Dimenzije

Visina	87,70 mm
Širina	305 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno
-----------------------------	------------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da