



HIC425E

Технічні характеристики

Напруга

| | |
|---|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 380 - 415 V |
|---|-------------|

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 A |
|-------------------|-------|

| | |
|--|--------|
| Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{cs} з плавкими запобіжниками типу gL-gG | 100 kA |
|--|--------|

Потужність

| | |
|--|---------|
| Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1 | 82000 W |
|--|---------|

Архітектура

| | |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 4 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Тип конструкції пристрою | Фіксований вбудований |
|--------------------------|-----------------------|

Сумісність

| | |
|-------------------------|-----|
| Підходить для рейки DIN | Так |
|-------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Підходить для розподільчого щита | Так |
|----------------------------------|-----|