



HIC425E

### Технічні характеристики

#### Напруга

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 380 - 415 V |
|-------------------------------------------|-------------|

#### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 A |
|-------------------|-------|

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Номінальний умовний короткозамикальний струм I <sub>cs</sub> з плавкими запобіжниками типу gL-gG | 100 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

#### Потужність

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1 | 82000 W |
|----------------------------------------------|---------|

#### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 4 |
|-------------------|---|