



WXP4043

Okvir, 3-struki, vertikalni, gallery, 71 mm, moon staklo

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	6

Materijali

Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016
Obrada površine	Mat
Materijal	Staklo Polikarbonat (PC)

Dimenzije

Visina	229,70 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da