



HIC425G

### Commutateur motorisé auto 4P 125A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	100 kA
--	--------

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	82000 W
-----------------------------------	---------

##### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

##### Compatibilité

convient pour leRail DIN	No
--------------------------	----

Convient au tableau de distribution	Oui
-------------------------------------	-----

##### Installation, montage

Montage sur	Platine de fixation
-------------	---------------------