



HIC425G

Commutateur motorisé auto 4P 125A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG	100 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	82000 W
-----------------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

Compatibilité

convient pour leRail DIN	No
Convient au tableau de distribution	Oui

Installation, montage

Montage sur	Platine de fixation
-------------	---------------------