



HIC425G

Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 125A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	100 kA
---	--------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
----------------------------------	---------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Apparaattype	Vaste inbouw
--------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------