



85142177



Drukknop-opzetmod. 2-v, berker K.5, aluminium

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Spanning

Nominale spanning 12 - 12 V

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Geanodiseerd
Gelakt

Materiaal Aluminium
Thermoplast

Compatibiliteit

Geschikt met schakelaar Ja

Geschikt voor dimmer Ja

Geschikt voor jaloezie Nee

Teksten

Beveiliging Met demontagebeveiliging

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja