



85142177



Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Napon

Nazivni napon 12 - 12 V

Materijali

Boja Aluminij

Obrada površine Mat

Obrada Anodizirano
Lakirano

Materijal Aluminij
Termoplastika

Kompatibilnost

Pogodno za žaluzine Ne

Prikladno sa prekidačem Da

Prikladno za dimer Da

Tekst

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da