



85142177

Tipka, 2-struka, za elektronska jezgra, K.5, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Napon

Nazivni napon	12 - 12 V
---------------	-----------

Materijali

Boja	Aluminij
------	----------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Obrada	Anodizirano Lakirano
--------	-------------------------

Materijal	Aluminij Termoplastika
-----------	---------------------------

Kompatibilnost

Pogodno za žaluzine	Ne
---------------------	----

Prikladno sa prekidačem	Da
-------------------------	----

Prikladno za dimer	Da
--------------------	----

Tekst

Zaštita	Sa zaštitom od demontaže
---------	--------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----