



85142183



Druknop-opzetmod. 2-v, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
-------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Aluminium
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Materiaal	Thermoplast

Compatibiliteit

Geschikt met schakelaar	Ja
Geschikt voor dimmer	Ja
Geschikt voor jaloezie	Nee

Teksten

Beveiliging	Met demontagebeveiliging
-------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja