



WXF616T

Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Titanij

RAL kod 9006

Obrada površine Satenska završna obrada

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element sa centralnom pločom

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Kontrole i indikatori

Broj tipki 0

Dimenzije

Dimenzije 40 x 45 mm

Ugrađena dubina 34 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 34 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK02

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvjetliti)

Promjena načina rada Sa neutralnim položajem „IOFF”: OFF-1-2-3

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da