



WXF616N

gallery 2M Interrup.chave, 3 pos, preto

Características técnicas

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

| | |
|------------|----------------------|
| Cor | Preto |
| Código RAL | 9005 |
| Acabamento | Acabamento acetinado |
| Material | Metal Plástico |
| Tratamento | Envernizado |

Identificação

| | |
|---------------------|--|
| Sistema de montagem | Elemento básico com placa de cobertura central |
|---------------------|--|

Conectividade

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de clique |
|------------------|--------------------|

Comandos e sinalizadores

| | |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 0 |
|-------------------------|---|

Dimensões

| | |
|--|------------|
| Dimensões | 45 x 45 mm |
| Profundidade da montagem | 34 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 34 mm |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
| Resistência ao impactos IK | IK02 |

Arquitetura

| | |
|--------------------------|-------|
| Tipo de orgão de comando | Chave |
|--------------------------|-------|

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|--------|
| Corrente nominal | 1,20 A |
|------------------|--------|

Textos

| | |
|-------------------|--|
| Iluminação | Sem iluminação (não é possível iluminar) |
| Modo de comutação | Com posição neutra "OFF": OFF-1-2-3 |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |