



WXF616N

gallery 2M Interrup.chave, 3 pos, preto

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Preto
 Código RAL 9005
 Acabamento Acabamento acetinado
 Material Metal
 Plástico
 Tratamento Envernizado

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de clique

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 0

Dimensões

Dimensões 45 x 45 mm
 Profundidade da montagem 34 mm
 Profundidade de montagem das caixas de encastrar 34 mm

Segurança

Índice de proteção IP IP20
 Resistência ao impactos IK IK02

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Chave

Corrente elétrica

Corrente nominal 1,20 A

Texto

Iluminação Sem iluminação (não é possível iluminar)
 Modo de comutação Com posição neutra "OFF": OFF-1-2-3

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim
 REACh - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim