



WXF616N

Prekidač na ključ, 3-položajni 2M, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Materijali

Boja	Jet crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije	Osnovni element sa centralnom pločom
-----------------------	--------------------------------------

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	45 x 45 mm
Ugrađena dubina	34 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	34 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Ključ
-------------------------	-------

Električna struja

Nazivna struja	1,20 A
----------------	--------

Tekst

Rasvjeta	Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Promjena načina rada	Sa neutralnim položajem „IOFF”: OFF-1-2-3

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da