



WXF616D

### Interrupteur à clefs gallery 3 positions 2 modules dune

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Dune
Code RAL	1013
Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

##### Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

##### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	0
-------------------	---

##### Dimensions

Dimensions	40 x 45 mm
Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

##### Architecture

Type d'organe de commande	Cle
---------------------------	-----

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Avec la position neutre « OFF » : OFF-1-2-3

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui